



FER80C

شوینده ممبران اسمز معکوس بر پایه قلیا

معرفی محصول

FER 80C، ماده ای بر پایه سورفکتانت ها است برای حذف رسوبات سولفات، سیلیکا، مواد آلی و فیلم های میکروبی ممبران های دستگاه اسمز معکوس (RO) بسیار موثر است.

مزایا

- ✓ غشاهای با مناسب R.O و N.F
- ✓ سازگار با انواع غشاهای پلی آمیدی
- ✓ افزایش طول عمر غشا

بسته بندی

- ✓ در بشکه های ۲۵ و ۲۵۰ لیتری موجود است،
- ✓ در دمای محیط، طول عمر بسته بندی ۲ سال است

ایمنی

به علت دارا بودن بوی بسیار بد استفاده از ماسک الزامی می باشد. از تماس این ماده شیمیایی با چشم و پوست بدن جلوگیری شود و در صورت تماس با آب سرد فراوان شستشو داده شود.

مشخصات

✓ حالت فیزیکی	مایع
✓ رنگ	بی رنگ
✓ PH محلول 1%	11/5-13/5
✓ انحلال در آب	به طور کامل محلول
✓ وزن مخصوص	1/20-1/25

مقدار و نحوه مصرف

معمولا به ازای هر ممبران ۸ اینچ، ۱ تا ۲ کیلوگرم از ماده را در مخزن سیستم شستشوی در محل ریخته و محلول ۳/۵-۲/۵٪ از آن تهیه می کنیم و مطابق با دستور العمل ارائه شده توسط این شرکت، شستشو انجام می شود. نکته قابل توجه این که این محلول تمایل به کف کردن دارد.

